

KRES Elektronik + Service GmbH Am Grenzbach 7, 08427 Fraureuth

www.kres.de info@kres.de

# Gebrauchsinformation BR 173 001, Epoche IV, DR

#### Artikelnummer 1733DS

Stand 11/2020

### Maßstab 1:120, mit FlexDec® und Sound

Wir bedanken uns für den Erwerb unseres Produktes und wünschen Ihnen lange Zeit viel Freude damit! Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten!

#### Sicherheitshinweise, Konformität

Es handelt sich um ein maßstabs- und originalgetreues Modell für erwachsene Sammler und Modellbauer. Das Modell darf nur in komplett montiertem Zustand betrieben werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Die Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren darf nur unter unmittelbarer Aufsicht Erwachsener erfolgen!

Das Modell entspricht den Normen EN 55014-2 (Störaussendungen) und EN 62115 (Sicherheit von elektrischem Spielzeug), sowie den EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) und 2009/48/EG (Sicherheit von Spielzeug).

Das Modell darf nur mit einem Sicherheitstransformator (Transformator für Spielzeuge), geprüft nach EN 61558-2-7, verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug! Den Transformator regelmäßig auf Schäden prüfen! Bei einem Schaden darf das Gerät bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden!

Da dieses Modell mit einem Glockenankermotor ausgestattet ist, sollte ein Trafo mit geringer Restwelligkeit der Spannung eingesetzt werden. Pulsweitenmodulierte Analogtrafos mit PWM-Frequenz <10 kHz können zu einer höheren Erwärmung des Motors führen und verkürzen damit ggf. die Lebensdauer des Motors.

#### **Das Vorbild**

1964 stellte der ehemalige VEB Waggonbau Bautzen das erste Baumuster eines 4achsigen Schienenbusses vor. Der Triebwagen war für den Einsatz im Mittelstreckendienst vorgesehen. Er verfügte über 84 Sitzplätze, verteilt auf 3 Großraumabteile. Zugeordnet der Reichsbahndirektion Cottbus, erfolgten zusammen mit dem 1965 entstandenen 2. Baumuster, umfangreiche Erprobungen und Versuchseinsätze. 1970 erhielt er die Bezeichnung BR 173 001.

Die urspünglichen Pläne, den Triebwagen zusammen mit Bei- und Steuerwagen in bis zu 6teiligen Zügen einzusetzen, wurden nicht realisiert. 1975 wurde das Fahrzeug ausgemustert.

#### technische Daten

Antrieb: 2x 200 PS, Elbewerk Roßlau 6 KVD18 S/HRW

Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Länge ohne Kupplung: 24.050 mm 2.860 mm

### technische Daten des Modells

Länge über Kupplung: 206 mm, Länge ohne Kupplung: 200,4 mm

Gewicht: 70 g

System: 2-Leiter Gleichstrom

Nennspannung: im Analogbetrieb 12 VDC gem. NEM 630 im DCC-Betrieb am Gleis 13,3-16,1 V eff. gem. NEM 641

kleinster fahrbarer Radius: 286 mm fahrtrichtungsabhängiges Spitzen- und Schlusslicht, Innenbeleuchtung, Stromabnahme über alle 8 Räder, Haftreifen: 2 Stück

Der Modellbetrieb ist analog (ohne Sound) möglich!

Das Modell ist mit einem das DCC-Protokoll unterstützenden Motor- und Funktionsdecoder FlexDec® der Fa. KRES ausgestattet. Eine separate Schnittstelle für andere Decoderfabrikate ist nicht vorhanden.

Neben der Motorregelung bietet dieser Decoder zahlreiche, speziell dem Vorbild entsprechende Zusatzfunktionen, wie separat schaltbare Scheinwerfer, Innen- und Führerstandsbeleuchtung, Toilettenlicht und Weitere.

Die detaillierte Beschreibung der Decoderfunktionen entnehmen Sie bitte der gesondert beiliegenden Beschreibung.

Das Modell ist an beiden Seiten mit einem Normschacht zur Aufnahme einer Kupplung ausgestattet. Somit besteht die Möglichkeit, die fotodokumentarisch belegte Zugbildung aus BR 173 001 und 002 auch im Modell zu realisieren. Der Normschacht ist im Auslieferungszustand nur angesteckt, sodass dieser bei Nichtverwendung auch entfernt werden kann.

#### <u>Inbetriebnahme</u>

Entnehmen Sie das Fahrzeug vorsichtig, unter Nutzung der Aussparungen im Schaumstoff, der Verpackung und prüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Das Modell wird werkseitig im Rahmen der Funktionserprobung bereits eingefahren. Bei längeren Betriebspausen sollte das Modell einige Minuten bei ca. 8 -10 V gefahren werden.

## Wartung, Fehlerbeseitigung

Um einen möglichst störungsfreien und langen Betrieb zu gewährleisten, sollten insbesondere alle stromführenden Räder regelmäßig auf Sauberkeit überprüft und ggf. gründlich gereinigt werden. Entfernen sie anhaftende Verunreinigungen nicht mit Lösungsmitteln, Druckluft oder harten Gegenständen.

Das Getriebe des Modells ist mit Dauerschmierung versehen, sodass daran keine Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Nach mehr als 50 Betriebsstunden kann es ggf. zweckmäßig sein, die Drehgestelle zu öffnen, eventuelle Verunreinigungen zu entfernen und die Achslager mit einer Kleinstmenge harz- und säurefreiem Öl zu versehen.

# Gewährleistung

Wir garantieren für Material und Funktion des Produktes Fehlerfreiheit über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Kaufbeleges. Im Fall einer berechtigten Beanstandung innerhalb dieses Zeitraums leisten wir kostenlose Nachbesserung.

In diesem Fall ist das Modell in der Originalverpackung, zusammen mit dem Kaufbeleg einzusenden. Bitte

beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Manipulationen am Modell der Garantieanspruch erlischt! Verschleißteile, z. B. Schleißkontakte und Haftreifen, unterliegen nicht der Garantie. Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.



WEEE-REG.-Nr. DE 898 72

### **Ersatzteile**

Artikelnummer	Beschreibung	Bemerkungen
173301	Gehäuse, komplett mit Scheiben und Dach	
173165	Beleuchtungsplatine mit FlexDec®	
173166	Platine Spitzen- und Schlusslicht mit kurzen Drähten	digital
173167	Platine Spitzen- und Schlusslicht mit langen Drähten	digital
173108	Inneneinrichtung mit Trennwänden	
17310002	Motorhalter	
17310003	Kardanwelle	
17310001	Motor komplett	
173111	Kinematik mit Feder und NEM-Schacht	
173304	Lampenhalter	
173103	Scharfenbergkupplung, 2 Stück	
17330004	Rahmen komplett	
173118	Drehgelenkhalter mit Schleifkontakten, 2 Stück	
17330005	Drehgestell mit Getriebe komplett	
17330006	Drehgestell ohne Getriebe komplett	
17330007	Radsatz mit Haftreifen, mit Achszahnrad	
173319	Radsatz ohne Haftreifen, mit Achszahnrad	
17330008	Radsatz, 2 Stück	
17310010	Soundmodul mit Lautsprecher (inkl. Schallkapsel)	ohne Abb.
17310011	Soundmodul	ohne Abb.
17310012	Lautsprecher (inkl. Schallkapsel)	ohne Abb.

