

Gebrauchsinformation

SVT 137 Bauart „Köln“, DR, Epoche III

4teilige Einheit

Artikelnummer 1370

Maßstab 1:120

Wir bedanken uns für den Erwerb unseres Produktes und wünschen Ihnen lange Zeit viel Freude damit!
Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten!

Sicherheitshinweise, Konformität

Es handelt sich um ein maßstabs- und originalgetreues Modell für erwachsene Sammler und Modellbauer. Das Modell darf nur in komplett montiertem Zustand betrieben werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Die Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren darf nur unter unmittelbarer Aufsicht Erwachsener erfolgen!

Das Modell darf nur mit einem Sicherheitstransformator (Transformator für Spielzeuge), geprüft nach EN 61558-2-7, verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug! Den Transformator regelmäßig auf Schäden prüfen! Bei einem Schaden darf das Gerät bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden!
Das Modell entspricht den Normen EN 55014-2 (Störaussendungen) und EN 62115 (Sicherheit von elektrischem Spielzeug), sowie den EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) und 2009/48/EG (Sicherheit von Spielzeug).

Das Vorbild

In den 1930er Jahren entwickelte sich bei der Reichsbahn ein zunehmender Bedarf an Schnellverkehrstriebwagen mit gehobenem Komfort. Es wurden verschiedene Baureihen von zwei- und dreiteiligen Triebwagensystemen entwickelt und je nach Eignung bzw. Erfolg im praktischen Einsatz in unterschiedlichen Stückzahlen gebaut.

Die Bauart „Köln“ wurde im Rahmen von 3 Lieferverträgen im Zeitraum 1936-1938 mit insgesamt 14 Stück von den Linke-Hofmann-Werken in Breslau gefertigt. Die Betriebsnummern lauten 137 273-278 und 137 851-858.

Die ursprünglich für den Schnellverkehr zwischen deutschen und internationalen Großstädten vorgesehenen Triebwagen wurden im 2. Weltkrieg teilweise erheblich beschädigt. Danach gingen 2 Züge als Beute in die USA bzw. die UdSSR, einer kam zur CSD. Der DR standen anfänglich die Triebwagen 137 273 und 278 zur Verfügung. Die meisten Züge verblieben auf dem Gebiet der späteren DB. Einige wurden anfänglich als Dienstzüge der US-Army genutzt. Die bei der DB zu VT 06 umgezeichneten Züge wurden nach Instandsetzung und teilweiser Modernisierung im Städteschnellverkehr bis zum Anfang der 1960er Jahre eingesetzt.

4 Einheiten wurden 1958 an die DR verkauft, wo sie vorzugsweise im Fernverkehr u.a. als Vindobona, Hungaria oder Berolina eingesetzt, bis sie 1982 endgültig ausgemustert wurden.

Zur Erhöhung der Transportkapazitäten wurde ein zusätzlicher Waggon in die 3teilige Einheit integriert. Dieser Ergänzungswagen wurde aus ausgemusterten Einheiten gewonnen. Um lange Wege der Fahrgäste zu vermeiden, wurde er mit einem dritten Einstieg versehen.

technische Daten

| | |
|--|---------------------------------|
| Länge des 4teiligen Zuges über Kupplung: | 92.800 mm |
| Motorleistung : | 2x441 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Sitzplätze: | 186, einschließlich Speisewagen |

Lieferumfang und mögliche Ergänzungen

Die 4 Waggon des Modells sind mittels 4poliger stromführender Kinematikkupplung miteinander verbunden.



Speisewagen Tkb
Antrieb im vorderen Drehgestell


Ergänzungswagen

Mittelwagen

Sitzwagen Tka

Doppeltraktion

Für die Realisierung einer Doppeltraktion liegt der Verpackung eine spezielle Kuppelstange, Artikel-Nr. 137290, bei.



Nachrüstteile

Das Modell ist vollständig komplettiert. Die Montage von Nachrüstteilen ist nicht erforderlich.

Die Gehäuse können z.B. zum Einsetzen von Figuren, leicht abgehoben werden. Nach der Abnahme des aufgerasteten Daches und der Montagekeile, siehe Sortiment C in der Explosionsdarstellung, ist nach vorsichtigem Anheben der Beleuchtungsplatine der Innenraum bereits zugänglich.

technische Daten des Modells

| | |
|---|--------------------------------|
| Länge über Kupplung: | ca. 773,8 mm |
| Höhe über SO: | ca. 34mm, komplett mit Auspuff |
| Gewicht: | ca. 337,5 g |
| System: | 2-Leiter Gleichstrom |
| Betriebsspannung: | max. 12V Gleichspannung |
| kleinster fahrbarer Radius: | 286 mm |
| fahrtrichtungsabhängiges Spitzen- und Schlusslicht, Innenbeleuchtung warmweiß | |
| 6polige Digitalchnittstelle gemäß NEM 651, steckbar | |
| Haftreifen: 4 Stück auf einem angetriebenen Drehgestell im Triebwagen | |

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Waggons unter Nutzung der Aussparungen im Schaumstoff vorsichtig der Verpackung.

Prüfen Sie das Modell auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.


Das Modell wird im Rahmen der Funktionserprobung bereits eingefahren. Bei längeren Betriebspausen sollte das Modell einige Minuten bei ca. 8 -10 V gefahren werden.

Zur Verbindung der Triebzugteile stellen Sie diese bitte auf ein gerades und spannungsfreies Gleisstück. Schieben Sie die Kupplungen so weit zusammen, bis das Einrasten spürbar und kein Spalt zwischen den Kupplungsteilen mehr erkennbar ist.

Um Beschädigungen der Kupplungen zu vermeiden, muss auch das Trennen der Waggons auf einem geraden Gleisstück erfolgen. Halten Sie dabei die Waggons gut fest und ziehen Sie diese mit einem beherzten Ruck auseinander.

Stromabnahme

Die Stromabnahme erfolgt an den hinteren Drehgestellen beider Triebköpfe mittels Radschleifern; siehe Abbildung.



Die Zahl der Stromabnahmepunkte kann durch Einbau weiterer Schleifer im Mittel- und/oder Ergänzungswagen erhöht werden. Sofern dies gewünscht wird, empfehlen wir dringend, diesen Umbau beim Hersteller vornehmen zu lassen, da hierfür die komplette Demontage des Wagens erforderlich ist.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Rollwiderstand dieser Waggons deutlich erhöht wird.

Umrüstung auf Digitalbetrieb

Der Steckplatz des Digitaldecoders befindet sich auf der Dachplatine des angetriebenen Triebwagens Tkb - Speisewagen. Nach Entfernung des Brückensteckers kann der Decoder gesteckt werden.

Zur Montage des Decoders muss lediglich das aufgerastete Dach des Wagens abgenommen werden.

Beim Stecken des Decoders ist unbedingt auf die Zuordnung von Pin 1, welches durch einen Punkt neben der Buchsenleiste gekennzeichnet ist, zu achten.

Wartung, Fehlerbeseitigung

Um einen möglichst störungsfreien und langen Betrieb zu gewährleisten, sollten insbesondere alle stromführenden Räder regelmäßig auf Sauberkeit überprüft und ggf. gründlich gereinigt werden. Entfernen sie anhaftende Verunreinigungen nicht mit Lösungsmitteln, Druckluft oder harten Gegenständen.

Das Getriebe des Modells ist mit Dauerschmierung versehen, sodass daran keine Wartungsarbeiten erforderlich sind. Nach mehr als 50 Betriebsstunden kann es ggf. zweckmäßig sein, die Drehgestelle zu öffnen, eventuelle Verunreinigungen zu entfernen und die Achslager mit einer Kleinmenge harz- und säurefreiem Öl zu versehen. Die Haftreifen sollten regelmäßig auf Verschleiß und ordnungsgemäßen Sitz überprüft werden. Fehlerhafte Haftreifen führen zur Verschlechterung der Fahreigenschaften und Erhöhung des Fahrgeräusches. Haftreifen können Sie als Ersatzteil beim Fachhändler oder beim Hersteller beziehen.

Bei der Modellkonstruktion wurde großer Wert auf ein geringes Spaltmaß zwischen den beweglichen Drehgestellschürzen und dem Rahmen gelegt. Bis zu einer Auslenkung von 4° schwenken die Drehgestelle ohne eine Bewegung der Schürzen. Erst bei kleineren Radien ist das Ausschwenken unvermeidlich.

Zum Erhalt dieser Funktionalität, also auch für das sofortige Zurückschwenken bei Fahrt auf gerader Strecke, ist absolute Sauberkeit zwischen den Drehgestellschürzen und den Rahmen erforderlich. Verwenden Sie keinesfalls Öle oder Ähnliches um vermeindlich die Gleitfähigkeit zu verbessern.

Ersatzteile

| Artikelnummer | Beschreibung | Bemerkungen |
|---------------|--|---------------------------|
| 137201 | Gehäuse Triebkopf B, kpl. mit Fenstern und Dach | VT 137 273 b |
| 137204 | Gehäuse Ergänzungswagen, kpl. mit Fenstern und Dach | 137 858c Bln |
| 137202 | Gehäuse Mittelwagen, kpl. mit Fenstern und Dach | VT 137 273 c |
| 137203 | Gehäuse Triebkopf A, kpl. mit Fenstern und Dach | VT 137 273 a |
| 137210 | Platine Innenbeleuchtung Tkb mit Decoderschnittstelle | |
| 137211 | Platine Innenbeleuchtung Mittelwagen, Ergänzungswagen | |
| 137212 | Platine Innenbeleuchtung Tka | |
| 137220 | Platine Spitzenlicht | |
| 137230 | Kupplungskinematik mit Buchsen | |
| 137235 | Kupplungskinematik mit Steckern | |
| 137240 | Motor, kpl. mit Schwungmasse und Kreuzgelenk | |
| 137250 | Drehgestell, kpl. mit Radschleifern für Triebkopf B | |
| 137251 | Drehgestell, kpl. mit Radschleifern für Triebkopf A | |
| 137252 | Radschleifer mit Anschlusslitze kurz | 1 Paar |
| 137253 | Radsätze, einseitig isoliert | 2 Stück |
| 137254 | Radschleifer mit Anschlusslitze lang | 1 Paar |
| 137255 | Kinematik Drehgestellschürze, 3teilig | Feder, Federhebel, Deckel |
| 137260 | Getriebe kpl. | |
| 181315 | Haftreifen | 4 Stück |
| 137263 | Kardanwelle | |
| 137270 | vorderes Laufdrehgestell Tka, kpl. | |
| 137280 | Laufdrehgestell Mittelwagen, Ergänzungswagen | |
| 137285 | Schrauben und Muttern für Motorbefestigung | Sortiment A |
| 137286 | Zahnräder für 1 Getriebe | Sortiment B |
| 137287 | Montageelemente für Gehäuse und Drehgestelle | Sortiment C |
| 137288 | 1 Scharfenbergkupplung und 4 Griffstangen (unlackiert) | Sortiment D |
| 137290 | Kuppelstange für Doppeltraktion | |

Gewährleistung

Wir garantieren für Material und Funktion des Produktes Fehlerfreiheit über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Kaufbeleges. Im Fall einer berechtigten Beanstandung innerhalb dieses Zeitraums leisten wir kostenlose Nachbesserung.


In diesem Fall ist das Modell in der Originalverpackung, zusammen mit dem Kaufbeleg einzusenden. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Manipulationen am Modell der Garantieanspruch erlischt! Verschleißteile, z. B. Schleifkontakte und Haftreifen, unterliegen nicht der Garantie.

Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.



WEEE-REG.-Nr.:
DE 898 72 102

Speisewagen, Triebkopf B mit Antrieb




- A: Sortiment Schrauben und Muttern für Motorbefestigung
- B: Sortiment Zahnräder für 1 Getriebe
- C: Sortiment Montageelemente
- D: Sortiment Schaku und Griffstangen

Ergänzungswagen und Mittelwagen

137211




137218
mit FlexDec®
(Ergänzungswagen)

137216
mit FlexDec®
(Mittelwagen)





137204
(Ergänzungswagen)
137202
(Mittelwagen)

137235



137253

137280



137253

137280

Sitzwagen, Triebkopf A

